


FLICK WDT®

RETRACTABLE WDT TOOL

HIZLI BAŞLANGIÇ
KILAVUZUNU
GÖRÜNTÜLEMEK
İÇİN TARAYIN



UÇLARI DEĞİŞTİRİN
UÇLAR DIŞARIDAYKEN DİKEY
OLARAK AÇIN&KAPATIN



NASIL KULLANILIR?

1. Kahvenizi öğütün ve portafiltreyi sabit bir yüzeye yerleştirin.
2. Uçları açmak için düğmeye basın.
3. Cihazı öğütülmüş kahvenin içerisine nazikçe sokun ve dairesel hareketlerle karıştırarak kahve topaklarını parçalayın.
4. Kahvenin yüzeyi düzgün bir kıvama gelip düzleştiğinde, her zamanki gibi sıkıştırın.
5. Uçları saklamak için kaydırarak geri çekin.

TEMİZLİK

Uçlar kullanım sonrası temiz bir şekilde geri çekilir, ancak zaman zaman silerek temizlemeniz önerilir.

Daha kapsamlı bir temizlik için kapağı açarak birikmiş kahve kalıntılarını temizleyebilirsiniz.

UÇLARIN BAKIMI

Uçları değiştirmek için: Dahil edilen Allen anahtarını kullanarak ön kapağı çıkarın ve küçük sabitlemevidasını sökün. Kapağı çevirmeden önce uçların uzatılmış konumda olduğundan ve FLICK'in dik tutulduğundan her zaman emin olun.

ÇİFT STAND SEÇENEĞİ

Cihazı dik konumda kullanmak için kutuya dahil alüminyum tabanı kullanabilir veya espresso makinenize ya da kutuya dahil duvar aparatına manyetik olarak sabitleyebilirsiniz.

KUTU İÇERİĞİ

- 1x Flick WDT Tool (0.5 mm uçlar önceden takılı)
- 1x Stand
- 1x Duvar Aparatı
- 3x Yedek Uç Seti (0.35 mm)
- 1x Allen Anahtarı

Taşıma sırasında meydana gelebilecek güçlü bir darbe, bir veya iki ucun eğilmesine neden olabilir. Bu durumda kullanılmak üzere kutuda yedek uçlar bulunur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık:	48g / 1.3oz
Uç İncelikleri:	0.5mm (takılı), 0.35mm (yedek uçlar)
Uç Uzunluğu:	42mm
Ölçüler:	110 x 18 x 18 mm

YARDIMA MI İHTİYACIN VAR?

kahvekakao.com.tr/pages/yarım

subminimal®

Kahve Kakao Anonim Şirketi
Dudullu OSB DES Sanayi Sitesi C3
Blok No:27-29 Ümraniye/İstanbul
www.kahvekakao.com.tr
info@kafeingo.com